


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6514.200

Опорная рейка, поворотная

Состояние: 18.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

СР 6514.200 - Опорная рейка, поворотная

Для установки стандартных клавиатур при выполнении программирования или сервисных работ, монтажное расстояние между подставками мин. 300 мм для легкого поворачивания.



ФУНКЦИИ

Арт. №	СР 6514.200
Описание продукта	Для полки для стандартных клавиатур при проведении работ по программированию и сервисных работ. Монтажное расстояние между подставками мин. 300 мм для легкого поворачивания. Глубины установки достаточно для клавиатур макс. 210 мм.
Преимущества	После использования планки полки надежно вводятся в пазы фиксатора, что экономит место под поверхностью монтажа - место для движения оператора не ограничивается.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа	под панелью Comfort (мин. ширина передней панели 385 мм) под Optipanel (мин. ширина передней панели 405 мм) под достаточно большими поверхностями, например, столешницами IW и командными панелями AX с ручками на вертикальных поверхностях (двери/боковые стенки)
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	1 kg
Gross weight	1,089 kg

ФУНКЦИИ

PCF per pack (cradle-to-gate)	4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Описание продукта	СР планки полки, поворотные, для установки стандартной клавиатуры