

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6535.010

Командная панель с дверью

Состояние: 03.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

СР 6535.010 - Командная панель с дверью

Нержавеющая сталь

Командная панель с дверью из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) с ручками из пластика, пригодного для пищевой промышленности. Комбинируется с системой несущих рычагов СР40, нержавеющая сталь.



ФУНКЦИИ

Арт. №	СР 6535.010
Исполнение	With support arm connection СР 40, stainless steel
Материал	Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Ручки: гигиеничный пластик, синего цвета
Поверхность	Шлифовка, зерно 400
General colour	Нержавеющая сталь
Цвет	Ручки-планки: эквивалент RAL 5002
Комплект поставки	Корпус полностью закрытый Вырез и усиление для системы несущих рычагов СР 40 нержавеющая сталь Замок с направляющей пластиной Дверь с уплотнительной рамой и боковыми ручками Замок: двойная бородка 3 мм
Размер	Ширина: 300 мм Высота: 300 мм Глубина: 150 мм

ФУНКЦИИ

Степень защиты IP согл. МЭК 60 IP 66
529

Protection category NEMA	NEMA 12
Указание	Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса. Замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой 3 мм, заменяется на замочные вкладыши 41 мм, пластиковые и поворотные ручки, исполнение С
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Указание к арт. №	подходящая монтажная панель 5050.432 с пакетом с принадлежностями 5050.507
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	5.985
Gross weight	6.3
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177220362
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Одобрения

Одобрения	UL
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK