Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






СР 6535.010 Командная панель с дверью

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



СР 6535.010 - Командная панель с дверью Нержавеющая сталь

Командная панель с дверью из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) с ручками из пластика, пригодного для пищевой промышленности. Комбинируется с системой несущих рычагов СР40, нержавеющая сталь.







Функции

Арт. №	CP 6535.010
Исполнение	With support arm connection CP 40, stainless steel
Материал	Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Ручки: гигиеничный пластик, синего цвета
	·
Поверхность	Шлифовка, зерно 400
General colour	Нержавеющая сталь
Цвет	Ручки-планки: эквивалент RAL 5002
Комплект поставки	Корпус полностью закрытый
	Вырез и усиление для системы несущих рычагов СР 40
	нержавеющая сталь
	Замок с направляющей пластиной
	Дверь с уплотнительной рамой и боковыми ручками
	Замок: двойная бородка 3 мм
Размер	Ширина: 300 мм
	Высота: 300 мм
	Глубина: 150 мм

© Rittal 2025 2

Функции

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 12
Указание	Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса. Замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой 3 мм, заменяется на замочные вкладыши 41 мм, пластиковые и поворотные ручки, исполнение С
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Указание к арт. №	подходящая монтажная панель 5050.432 с пакетом с принадлежностями 5050.507
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	5.985
Gross weight	6.3
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177220362
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Одобрения

Одобрения	UL
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3