


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6536.010

Командная панель с дверью

Состояние: 22.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

СР 6536.010 - Командная панель с дверью

Нержавеющая сталь

Командная панель с дверью из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) с ручками из пластика, пригодного для пищевой промышленности. Комбинируется с системой несущих рычагов СР40, нержавеющая сталь.



ФУНКЦИИ

Арт. №	СР 6536.010
Исполнение	With support arm connection СР 40, stainless steel
Материал	Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Ручки: гигиеничный пластик, синего цвета
Поверхность	Шлифовка, зерно 400
General colour	Нержавеющая сталь
Цвет	Ручки-планки: эквивалент RAL 5002
Комплект поставки	Корпус полностью закрытый Вырез и усиление для системы несущих рычагов СР 40 нержавеющая сталь Замок с направляющей пластиной Дверь с уплотнительной рамой и боковыми ручками Замок: двойная бородка 3 мм
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 300 мм Глубина: 150 мм

ФУНКЦИИ

Степень защиты IP согласно МЭК 60 529 IP 66

Protection category NEMA

NEMA 12

Указание Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса.
Замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой 3 мм, заменяется на замочные вкладыши 41 мм, пластиковые и поворотные ручки, исполнение С

Основной материал

Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Указание к арт. №

подходящая монтажная панель 5050.430 с пакетом с принадлежностями 5050.507

Упаковка

1 шт.

Вес нетто

7,125 kg

Gross weight

7,44 kg

Код ТНВЭД

94032080

ETIM 9

EC002504

ECLASS 8.0

27180505

Описание продукта

СР командная панель с дверью, ШВГ: 400x300x150 мм, нержавеющая сталь, 1.4301

Одобрения

Одобрения

UL

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK