


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6540.200**

**Командные панели на базе АЕ, с  
ручками**

Состояние: 30.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6540.200 - Командные панели на базе АЕ, с ручками

Стальной корпус с трехступенчатой обработкой поверхности обеспечивает оптимальную защиту от коррозии. Алюминиевая передняя панель легко снимается для обработки. Быстрый, надежный и простой доступ в случае сервиса спереди и сзади

## Функции

Арт. №	CP 6540.200
Материал	Корпус и дверь: Листовая сталь Ручки-планки: Алюминий Заглушки: Пластик
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Ручки-планки: порошковое покрытие
Цвет	Корпус и дверь: RAL 7035 Ручки-планки и заглушки: RAL 7030
Комплект поставки	Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов CP-L, Ø 130 мм Боковые монтажные профили Максимальный вырез спереди, закрыт легкообрабатываемой 3 мм передней панелью из алюминия Боковые ручки-планки и заглушки Дверь сзади, на шарнирах справа Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Размер	Ширина: 300 мм Высота: 200 мм Глубина: 155 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Указание	Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса.
Основной материал	Алюминий

## Функции

---

Указание к арт. №	Подсоединение несущего рычага и навеска двери снизу.
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4,53 kg
Gross weight	4,73 kg
Код ТНВЭД	94032080
ECLASS 8.0	27180505

## Одобрения

---

Одобрения

UL