



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



СР 6660.050

Несущий профиль СР 40,  
нержавеющая сталь

Состояние: 09.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# СР 6660.050 - Несущий профиль СР 40, нержавеющая сталь закрытая

Крепление к соединительным элементам с помощью 2 зажимных винтов.

## Функции

Арт. №	СР 6660.050
Описание продукта	Крепление к соединительным элементам с помощью 2 зажимных винтов.
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность	Шлифовка, зерно 400
Комплект поставки	Несущий профиль
Степень защиты IP соглас. МЭК 60529	IP 66 соглас. DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 соглас. DIN EN 60529, 2014-09
Диаметр	48,3 мм
Длина	500 мм
Толщина материала	3,6 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.755
Gross weight	2.08
Код ТНВЭД	73064020
EAN	4028177254220
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

## Одобрения

# Одобрения

---

Объяснения

Декларация производителя