### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# СР 6660.050 Несущий профиль СР 40, нержавеющая сталь

Состояние: 27.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# СР 6660.050 - Несущий профиль СР 40, нержавеющая сталь закрытая

Крепление к соединительным элементам с помощью 2 зажимных винтов.

#### Функции

Арт. №	CP 6660.050
Описание продукта	Крепление к соединительным элементам с помощью 2 зажимных винтов.
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность	Шлифовка, зерно 400
Комплект поставки	Несущий профиль
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 66 согл. DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 согл. DIN EN 60529, 2014-09
Диаметр	48,3 мм
Длина	500 мм
Толщина материала	3,6 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.755
Gross weight	2.08
Код ТНВЭД	73064020
EAN	4028177254220
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

## Одобрения

© Rittal 2025

## Одобрения

Объяснения

Декларация производителя

© Rittal 2025 3