Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CX 6703.000 CX pedestal

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



CX 6703.000 - CX pedestal

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.







Функции

Арт. №	CX 6703.000
Исполнение	Нижняя часть
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
	Дверь: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из
	полиуретана по периметру
	Монтажная панель: листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие,
	структурное
	Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус сверху открыт
	Door or double-door at front, with 3-point locking system
	Монтажная панель
	Панели основания
	Замок: двойная бородка 3 мм
Размер	Ширина: 1.600 мм
	Высота: 675 мм
	Глубина: 400 мм

© Rittal 2025

Функции

Размеры монтажной панели (Ш x B)	1.520 мм х 625 мм
Кол-во дверей	2
Угол открытия двери	130°
ІК-код	IK10
Указание	A cover plate is required to seal the pedestal A desk unit and desk unit cover plate are required for 2-part console assembly A desk unit and console are required for 3-part console assembly.
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Основной материал	Листовая сталь
Количество замков	1
Исполнение замка	3-точечная запор
Замочный вкладыш	Двойная бородка 3 мм
Замок	Исполнение замка: 3-точечная запор Количество замков: 1 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	75
Gross weight	76.5
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177983779
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

© Rittal 2025 3

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025