

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# CX 6705.000

## CX pedestal

Состояние: 11.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

# CX 6705.000 - CX pedestal

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	CX 6705.000
Исполнение	Нижняя часть
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус сверху открыт Door or double-door at front, with 3-point locking system Монтажная панель Панели основания Замок: двойная бородка 3 мм
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 675 мм Глубина: 500 мм

# ФУНКЦИИ

Размеры монтажной панели (Ш x В)	720 мм x 625 мм
Кол-во дверей	1
Угол открытия двери	130°
IK-код	IK10
Указание	A cover plate is required to seal the pedestal A desk unit and desk unit cover plate are required for 2-part console assembly A desk unit and console are required for 3-part console assembly.
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Основной материал	Листовая сталь
Количество замков	1
Исполнение замка	3-точечная запор
Замочный вкладыш	Двойная бородка 3 мм
Замок	Исполнение замка: 3-точечная запор Количество замков: 1 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	40
Gross weight	42.875
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177983755
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

# Одобрения

---

Одобрения

UL + C-UL (listed)

Объяснения

Декларация о соответствии