Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TP 6706.600 Нижние части пульта

Состояние: 14.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ТР 6706.600 - Нижние части пульта

Нижние части пультов TopPult TP, четыре варианта ширины и два варианта глубины в качестве основы любого решения TopPult. Для единого внешнего вида имеется замок АХ, для простого ввода кабеля двухсекционная панель основания уже включена в комплект поставки.

Функции

Арт. №	TP 6706.600
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
	Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое
	уплотнение из полиуретана по периметру
	Монтажная панель: листовая сталь
Поверхность	Корпус, крышка и дверь: грунтовка, снаружи порошковое
	покрытие, структурное
	Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус сверху открыт
	Дверь или двустворчатая дверь со штанговым запором (при
	глубине 400 мм спереди, при глубине 500 мм спереди и сзади)
	Монтажная панель
	Панели основания
Размеры монтажной панели (Ш x B)	1.099 мм х 571 мм
Кол-во дверей	2
Размер	Ширина: 1.200 мм
	Высота: 675 мм
	Глубина: 500 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Указание	Mounting plate, depth-variable on a 25 mm pitch pattern
Упаковка	1 шт.

© Rittal 2025 2

Функции

Вес нетто	72	
Gross weight	73	
Код ТНВЭД	94032080	
EAN	4028177959903	
ETIM 9	EC000784	
ETIM 8	EC000784	
ECLASS 8.0	27180504	

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3