


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6707.500

Нижние части пульты

Состояние: 16.05.2024 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6707.500 - Нижние части пульта

Четыре ширины и две разные глубины как база для каждого решения TopPult.

Функции

Арт. №	TP 6707.500
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность	грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус сверху открыт Двустворчатая дверь со штанговым запором спереди и сзади Монтажная панель, с регулировкой по глубине Открытое основание для индивидуального ввода кабеля
Размеры монтажной панели (Ш x В)	1.499 мм x 571 мм
Кол-во дверей	2
ИК-код	IK08
Основной материал	Листовая сталь
Размер	Ширина: 1.600 мм Высота: 675 мм Глубина: 500 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55 при выборе соответствующих панелей основания,
Protection category NEMA	NEMA 12 при выборе соответствующих панелей основания или замыкающей панели
Упаковка	1 шт.
Вес	85 кг
Код ТНВЭД	94032080

Функции

EAN	4028177554146
ETIM 7.0	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------