



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6713.000

CX desk unit

Состояние: 16.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6713.000 - CX desk unit

Four widths form the bridge to two- or three-piece assembly of the CX console system.



ФУНКЦИИ

Арт. №	CX 6713.000
Исполнение	Desk section
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Console lid: Sheet steel 2.0 mm, all-round foamed-in PU seal
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус Крышка на шарнирах сзади, 2 фиксатора с автоматической фиксацией и разблокировкой. Разблокировка левого автоматически, правого вручную Вырез для ввода кабеля в основании корпуса Замок: двойная бородка 3 мм Корпус Крышка на шарнирах снизу, вкл. фиксатор крышки Открытое основание для индивидуального ввода кабеля
Размер	Ширина: 1.600 мм Глубина: 745 мм
Высота спереди	130 мм
Высота сзади	200 мм

ФУНКЦИИ

IK-код	IK10
Указание	A cover plate is required to seal the desk unit A pedestal and a cover plate for desk unit are required for 2-part console assembly. A pedestal and desk unit are required for a 3-part console assembly.
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Основной материал	Листовая сталь
Размер	Ширина: 1.600 мм
Количество замков	3
Исполнение замка	Замки
Замочный вкладыш	Двойная бородка 3 мм
Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 3 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	46
Gross weight	47
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177983694
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии