## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# CX 6721.000 CX console

Состояние: 10.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



#### CX 6721.000 - CX console

Four widths create the ideal conditions for individual monitoring and three-piece assembly of the CX console system.





### Функции

Арт. №	CX 6721.000
Исполнение	Верхняя часть
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус Крышка на шарнирах снизу, вкл. фиксатор крышки Открытое основание для индивидуального ввода кабеля Замок: двойная бородка 3 мм
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 515 мм
Depth (top)	125 мм
Depth (bottom)	245 мм
ІК-код	IK10
Указание	A desk unit and pedestal are required for a 3-part console assembly
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55

© Rittal 2025

## Функции

Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
Основной материал	Листовая сталь
Размер	Ширина: 800 мм
	Высота: 515 мм
	Depth (top): 125 мм
	Depth (bottom): 245 мм
Количество замков	2
Исполнение замка	Замки
Замочный вкладыш	Двойная бородка 3 мм
Замок	Исполнение замка: Замки
	Количество замков: 2
	Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	18
Gross weight	20.5
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177983670
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3