

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TR 6730.330

Секционные монтажные панели, навесные

Состояние: 12.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6730.330 - Секционные монтажные панели, навесные для TP, TS, VX SE

Для установки в верхнюю и среднюю части пульты при помощи системных шин для внутреннего монтажа.

Функции

Арт. №	TP 6730.330
Описание продукта	Для простого монтажа на предварительно устанавливаемых крепежных винтах.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа	верхнюю и среднюю части пульты при помощи системных шин для внутреннего монтажа нижнюю часть пульты на смонтированные по глубине системные шасси или монтажные переключки Другие шкафы на шины с шагом перфорации 25 мм
Указание	Возможно соединение при помощи винтов в боковой части Максимальная монтажная глубина для секционных монтажных панелей = ширина пульты минус 100 мм У TP дополнительно необходима шина для внутреннего монтажа TP
Размер	Ширина: 500 мм Высота: 437 мм
Подходит для типа корпуса	TP TS VX SE CX
Подходит для	Тип корпуса: TP TS VX SE CX

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4,6 kg
Gross weight	4,78 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	18,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27180504
Описание продукта	ТР секционные монтажные панели, навесные, для TS, SE, ТР, ШВ: 500x437 мм