Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





CX 6740.000 CX one-piece console

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



CX 6740.000 - CX one-piece console

Цельный напольный пульт для управления и контроля, с большой монтажной панелью и высокой степенью защиты IP 55 в четырех различных вариантах ширины.







Функции

Арт. №	CX 6740.000
Исполнение	Напольные пульты
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
	Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое
	уплотнение из полиуретана по периметру
	Монтажная панель: листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность	Корпус, крышка и дверь: грунтовка, снаружи порошковое
	покрытие, структурное
	Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус, сзади и по бокам закрытый
	Door or double-door at front, with 3-point locking system
	Монтажная панель
	Cover with cam locks, hinged at the rear, 2 stays with automatic
	latching. Automatic unlatching on the left, manual on the right.
	Панель основания
	Замок: двойная бородка 3 мм
Размер	Ширина: 1.000 мм
	Высота: 970 мм
	Глубина: 400 мм

© Rittal 2025

Функции

Размеры монтажной панели (Ш x B)	920 мм х 900 мм
Depth (top)	495 мм
Depth (bottom)	400 мм
Кол-во дверей	2
ІК-код	IK10
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Основной материал	Листовая сталь
Размер	Ширина: 1.000 мм Высота: 970 мм Depth (top): 495 мм Depth (bottom): 400 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	72
Gross weight	75.25
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177983632
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3