


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6740.000

CX one-piece console

Состояние: 09.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CX 6740.000 - CX one-piece console

Цельный напольный пульт для управления и контроля, с большой монтажной панелью и высокой степенью защиты IP 55 в четырех различных вариантах ширины.



ФУНКЦИИ

Арт. №	CX 6740.000
Исполнение	Напольные пульты
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность	Корпус, крышка и дверь: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус, сзади и по бокам закрытый Door or double-door at front, with 3-point locking system Монтажная панель Cover with cam locks, hinged at the rear, 2 stays with automatic latching. Automatic unlatching on the left, manual on the right. Панель основания Замок: двойная бородка 3 мм
Размер	Ширина: 1.000 мм Высота: 970 мм Глубина: 400 мм

ФУНКЦИИ

Размеры монтажной панели (Ш x В) 920 мм x 900 мм

Depth (top) 495 мм

Depth (bottom) 400 мм

Кол-во дверей 2

IK-код IK10

Степень защиты IP согл. МЭК 60529 IP 55

Protection category NEMA NEMA 1
NEMA 12

Основной материал Листовая сталь

Размер Ширина: 1.000 мм
Высота: 970 мм
Depth (top): 495 мм
Depth (bottom): 400 мм

Упаковка 1 шт.

Вес нетто 72

Gross weight 75.25

Код ТНВЭД 94032080

EAN 4028177983632

ETIM 9 EC000784

ETIM 8 EC000784

ECCLASS 8.0 27180504

Одобрения

Одобрения UL + C-UL (listed)

Объяснения Декларация о соответствии