

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6740.600

Напольные пульты ТР

Состояние: 01.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

TP 6740.600 - Напольные пульты ТР

Цельный напольный пульт для управления и контроля, с большой монтажной панелью и высокой степенью защиты IP 55 в четырех различных вариантах ширины. Для единого внешнего вида имеется замок АХ, для простого ввода кабеля двухсекционная панель основания уже включена в комплект поставки.

ФУНКЦИИ

Арт. №	TP 6740.600
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Корпус, крышка и дверь: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус, сзади и по бокам закрытый Одно- или двустворчатая дверь спереди, со штанговым замком Монтажная панель Крышка на шарнирах сзади, 2 фиксатора с автоматической фиксацией и разблокировкой. Разблокировка левого автоматически, правого вручную Панели основания
Размер	Ширина: 1.000 мм Высота: 975 мм Глубина: 400 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	930 мм x 900 мм
Depth (top)	500 мм
Depth (bottom)	400 мм
Кол-во дверей	2
IK-код	IK08

ФУНКЦИИ

Указание	Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Основной материал	Листовая сталь
Размер	Ширина: 1.000 мм Высота: 975 мм Depth (top): 500 мм Depth (bottom): 400 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	73
Gross weight	75
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177959941
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK