


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6746.000

## CX one-piece console

Состояние: 09.07.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6746.000 - CX one-piece console

Цельный напольный пульт для управления и контроля, с большой монтажной панелью и высокой степенью защиты IP 55 в четырех различных вариантах ширины.



## Функции

Арт. №	CX 6746.000
Исполнение	Напольные пульты
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность	Корпус, крышка и дверь: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус, сзади и по бокам закрытый Door or double-door at front, with 3-point locking system Монтажная панель Cover with cam locks, hinged at the rear, 2 stays with automatic latching. Automatic unlatching on the left, manual on the right. Панель основания Замок: двойная бородка 3 мм
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 970 мм Глубина: 400 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	520 мм x 900 мм
Depth (top)	495 мм

## Функции

Depth (bottom)	400 мм
Кол-во дверей	1
ИК-код	IK10
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Основной материал	Листовая сталь
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 970 мм Depth (top): 495 мм Depth (bottom): 400 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	45 kg
Gross weight	48,875 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Описание продукта	CX one-piece console, WxHxD: 600x970x400 mm, sheet steel

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии