

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6746.000

CX one-piece console

Состояние: 11.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CX 6746.000 - CX one-piece console

Цельный напольный пульт для управления и контроля, с большой монтажной панелью и высокой степенью защиты IP 55 в четырех различных вариантах ширины.



ФУНКЦИИ

| | |
|-------------------|---|
| Арт. № | CX 6746.000 |
| Исполнение | Напольные пульты |
| Материал | Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь, 2,5 мм |
| Поверхность | Корпус, крышка и дверь: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Корпус, сзади и по бокам закрытый Door or double-door at front, with 3-point locking system Монтажная панель Cover with cam locks, hinged at the rear, 2 stays with automatic latching. Automatic unlatching on the left, manual on the right. Панель основания Замок: двойная бородка 3 мм |
| Размер | Ширина: 600 мм Высота: 970 мм Глубина: 400 мм |

ФУНКЦИИ

Размеры монтажной панели (Ш x В) 520 мм x 900 мм

Depth (top) 495 мм

Depth (bottom) 400 мм

Кол-во дверей 1

IK-код IK10

Степень защиты IP согл. МЭК 60529 IP 55

Protection category NEMA NEMA 1
NEMA 12

Основной материал Листовая сталь

Размер Ширина: 600 мм
Высота: 970 мм
Depth (top): 495 мм
Depth (bottom): 400 мм

Упаковка 1 шт.

Вес нетто 45

Gross weight 48.875

Код ТНВЭД 94032080

EAN 4028177983618

ETIM 9 EC000784

ETIM 8 EC000784

ECCLASS 8.0 27180504

Одобрения

Одобрения UL + C-UL (listed)

Объяснения Декларация о соответствии