## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# TP 6746.600 Напольные пульты ТР

Состояние: 26.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



### ТР 6746.600 - Напольные пульты ТР

Цельный напольный пульт для управления и контроля, с большой монтажной панелью и высокой степенью защиты IP 55 в четырех различных вариантах ширины. Для единого внешнего вида имеется замок АХ, для простого ввода кабеля двухсекционная панель основания уже включена в комплект поставки.

#### Функции

Арт. №	TP 6746.600
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
	Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое
	уплотнение из полиуретана по периметру
	Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Корпус, крышка и дверь: грунтовка, снаружи порошковое
	покрытие, структурное
	Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус, сзади и по бокам закрытый
	Одно- или двустворчатая дверь спереди, со штанговым
	замком
	Монтажная панель
	Крышка на шарнирах сзади, 2 фиксатора с автоматической
	фиксацией и разблокировкой. Разблокировака левого
	автоматически, правого вручную
	Панели основания
Размер	Ширина: 600 мм
	Высота: 975 мм
	Глубина: 400 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	530 мм х 900 мм
Depth (top)	500 мм
Depth (bottom)	400 мм
Кол-во дверей	1
 IК-код	IK08

© Rittal 2025 2

## Функции

Указание	Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Основной материал	Листовая сталь
Размер	Ширина: 600 мм
	Высота: 975 мм
	Depth (top): 500 мм
	Depth (bottom): 400 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	48
Gross weight	51.6
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177959927
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

# Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3