Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





ТР 6748.500 Напольные пульты ТР

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ТР 6748.500 - Напольные пульты ТР

Напольные пульты TP, смонтированный корпус с высокой степенью защиты IP 55 в четырех вариантах ширины. Монтаж крышки без инструментов благодаря фиксатору крышки. Совместимость с комплектующими TS 8, например, цоколем и кабельными вводами.

Функции

Арт. №	TP 6748.500
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
	Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое
	уплотнение из полиуретана по периметру
	Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Корпус, крышка и дверь: грунтовка, снаружи порошковое
	покрытие, структурное
	Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус, сзади и по бокам закрытый
	Одно- или двустворчатая дверь спереди, со штанговым
	замком
	Монтажная панель
	Крышка на шарнирах сзади, 2 фиксатора с автоматической
	фиксацией и разблокировкой. Разблокировака левого
	автоматически, правого вручную
	Открытое основание для индивидуального ввода кабеля
Размер	Ширина: 800 мм
	Высота: 973 мм
Размеры монтажной панели (Ш	730 мм х 900 мм
x B)	
Depth (top)	500 мм
Depth (bottom)	400 мм
Кол-во дверей	1
ІК-код	IK08

© Rittal 2025 2

Функции

Указание к арт. №	У варианта с двустворчатой дверью имеется 2 выреза в основании, необходимо 2 комплекта панелей основания.
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Основной материал	Листовая сталь
Размер	Ширина: 800 мм
	Высота: 973 мм
	Depth (top): 500 мм
	Depth (bottom): 400 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	58.9
Gross weight	63.5
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177601215
E-Number Sweden	E3404469
ECLASS 8.0	27180504

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3