


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6748.600

## Напольные пульты TP

Состояние: 21.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TR 6748.600 - Напольные пульты TR

Цельный напольный пульт для управления и контроля, с большой монтажной панелью и высокой степенью защиты IP 55 в четырех различных вариантах ширины. Для единого внешнего вида имеется замок AX, для простого ввода кабеля двухсекционная панель основания уже включена в комплект поставки.

## Функции

Арт. №	TR 6748.600
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Корпус, крышка и дверь: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус, сзади и по бокам закрытый Одно- или двустворчатая дверь спереди, со штанговым замком Монтажная панель Крышка на шарнирах сзади, 2 фиксатора с автоматической фиксацией и разблокировкой. Разблокировка левого автоматически, правого вручную Панели основания
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 975 мм Глубина: 400 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	730 мм x 900 мм
Depth (top)	500 мм
Depth (bottom)	400 мм
Кол-во дверей	1
ИК-код	IK08

## Функции

Указание	Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Основной материал	Листовая сталь
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 975 мм Depth (top): 500 мм Depth (bottom): 400 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	62,5 kg
Gross weight	63,7 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Описание продукта	ТР напольный пульт, ШВГ1: 800x975x400/Г2: 500 мм, листовая сталь

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK