


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IW 6900.700

# Промышленные рабочие станции

Состояние: 27.06.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IW 6900.700 - Промышленные рабочие станции

Напольный корпус на базе VX SE для промышленных рабочих станций.



## Функции

Арт. №	IW 6900.700
Исполнение	Декоративная дверь, задняя стенка с креплением изнутри
Материал	Корпус, декоративная дверь, задняя стенка: листовая сталь
Поверхность	Корпус: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	Декоративные панели: RAL 7015
Комплект поставки	Корпус по бокам закрытый Панель основания, трехсекционная Регулировочные ножки Декоративная дверь, задняя стенка с креплением изнутри
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 900 мм Глубина: 600 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	44.6
Gross weight	46.6
PCF per pack (cradle-to-gate)	177,5 kg CO2 eq (Cat B)

## Функции

---

Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN	4028177968509
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

---

## Одобрения

---

Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

---