


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.710

Промышленные рабочие станции

Состояние: 27.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.710 - Промышленные рабочие станции

Напольный корпус на базе VX SE для промышленных рабочих станций.



Функции

Арт. №	IW 6900.710
Исполнение	Декоративная дверь, задняя дверь
Материал	Корпус, декоративная дверь, задняя стенка: листовая сталь
Поверхность	Корпус: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	Декоративные панели: RAL 7015
Комплект поставки	Корпус по бокам закрытый Панель основания, трехсекционная Регулировочные ножки Декоративная дверь, задняя дверь
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 900 мм Глубина: 600 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	46,8 kg
Gross weight	48,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	185,9 kg CO2 eq (Cat B)

Функции

Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Описание продукта	IW Industrial Workstation, enclosure width x height x depth: 600x900x600 mm, with designer door at the front, rear door

Одобрения

Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии
