Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





IW 6900.720 Промышленные рабочие станции

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



IW 6900.720 - Промышленные рабочие станции

Напольный корпус на базе VX SE для промышленных рабочих станций.







Функции

Арт. №	IW 6900.720
Исполнение	Выступающий поддон, декоративная дверь, задняя дверь
Материал	Корпус, поддон для клавиатуры, декоративная дверь, задняя дверь: листовая сталь
Поверхность	Корпус: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	Декоративные панели: RAL 7015
Комплект поставки	Корпус по бокам закрытый Панель основания, трехсекционная Регулировочные ножки Выступающий поддон, декоративная дверь, задняя дверь
Depth with drawer section	890 мм
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 900 мм Глубина: 600 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 54
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	60

© Rittal 2025

Функции

Gross weight	62
PCF per pack (cradle-to-gate)	236,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN	4028177968523
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

Одобрения

Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3