

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IW 6900.740

# Промышленные рабочие станции

Состояние: 28.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IW 6900.740 - Промышленные рабочие станции

Напольный корпус на базе VX SE для промышленных рабочих станций.



## Функции

Арт. №	IW 6900.740
Исполнение	Столешница, полка для клавиатуры, декоративная дверь, задняя дверь
Материал	Корпус, поддон для клавиатуры, декоративная дверь, задняя дверь: листовая сталь Столешница: ДСП (ламинированное с обеих сторон (в т. ч. с торцов) пластиком)
Поверхность	Корпус: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	Декоративные панели: RAL 7015
Комплект поставки	Корпус по бокам закрытый Панель основания, трехсекционная Регулировочные ножки Столешница, полка для клавиатуры, декоративная дверь, задняя дверь Столешница, ШхВхГ 610 x 38 x 645 мм
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 1.000 мм Глубина: 645 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 54

## Функции

Размер со столешницей	Ширина: 610 мм Высота: 1.043 м Глубина: 645 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	71 kg
Gross weight	74 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	281,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Описание продукта	IW Industrial Workstation, enclosure WHD: 600x900x600 mm, with worktop, keyboard drawer, designer door at the front, rear door

## Одобрения

Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии