


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.670

Крепление корпуса, наклоняемое,
крепление сверху

Состояние: 24.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

IW 6902.670 - Крепление корпуса, наклоняемое, крепление сверху

Для монтажа на столешницах IW или на других поверхностях.



ФУНКЦИИ

Арт. №	IW 6902.670
Описание продукта	С кабельным каналом для защищенного ввода кабеля.
Области применения	Для монтажа на: столешницу IW, подготовленную, поверхности, крепление корпуса/соединитель для корпуса CP-L угловой 120 x 65 мм, крепление корпуса/соединитель для корпуса CP 40 (также используется в качестве адаптера наклона +100°/-60° для CP 40) Подходят для корпусов до 20 кг с подсоединением несущего рычага: CP 40, CP-L угловой 120 x 65 мм, CP-L Ø 130 мм, VESA Standard 75
Материал	Листовая сталь Сильфон: пластик
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 7024
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Tilt angle note	+100°/-60°, устанавливается с шагом 7,2° с помощью рукоятки и ограничивается с помощью прилагаемого упорного винта до +100°/-15°.
Tilt angle pitch pattern	7,2 °
OUT_TILT_ANGLE	-60 - 100 °

ФУНКЦИИ

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.72
Gross weight	0.928
Код ТНВЭД	73182900
EAN	4028177325791
ECLASS 8.0	27189263