


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.950

Основание

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6902.950 - Основание для трубчатой рамы двери

Альтернатива, экономящая место, вместо приборных полок для крепления ПК Tower (макс. 20 кг). Для крепления к трубчатой раме двери шкафов шириной 600 мм.

Функции

Арт. №	IW 6902.950
Описание продукта	Альтернатива, экономящая место, вместо приборных полок для крепления ПК Tower (макс. 20 кг). Для крепления к трубчатой раме двери шкафов шириной 600 мм.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 7015
Комплект поставки	Крепежный ремень Крепежный материал Монтажная перемычка
Размер	Ширина: 445 мм Высота: 159 мм Глубина: 230 мм
Нагрузочная способность	20 кг
Указание	The support strips included with the supply are suitable for door widths of 600 mm.
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4,548 kg
Gross weight	4,748 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC002620

Функции

ECLASS 8.0

27189261

Описание продукта

IW промышленная рабочая станция, полка для рамы шкафа