

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.630

Блок розеток в пластиковом корпусе

Состояние: 27.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.630 - Блок розеток в пластиковом корпусе

Соединительные провода 230 вольт, использование без ограничений, в том числе и коленчатых штекеров, благодаря расположению вставных контактов на одной прямой.



Функции

Арт. №	DK 7000.630
Описание продукта	Блок розеток 8 евророзеток (тип F, CEE 7/4). Блок может монтироваться вертикально или на задних 482,6 мм (19") профилях. На 482,6 мм (19") профилях необходимо больше пространства, чем 2 EV. Розетки расположены под углом 45°, что обеспечивает возможность использования коленчатых штекеров. Кабель подключения уложен в клеммном отсеке, расположенном в блоке розеток. Отсек с клеммами имеет отдельную крышку, а также внешнюю клемму для отдельного подключения заземления.
Материал	Пластик
Комплект поставки	Кабель подключения Крепежные винты 2 стопорные шайбы Закладные гайки M6, с контактированием Гайки
Исполнение	Без переключателей
Розетки	8 x D, евророзетка (тип F, CEE 7/3)
Длина кабеля подключения	2 м

Функции

Кабель подключения (тип)	H05VV-F3G1,5 с наконечниками жил
Номинальное рабочее напряжение	230 В AC, 50 Гц
Номинальное напряжение	230 В AC, 50 Гц
Номинальный ток (макс.)	16 А
Тип подключения (электрического)	Наконечники жил
Возможности монтажа	TE 7000, задний профиль 482,6 мм (19") (> 2 EV) TE 7000, вертикально на раме
Цвет вставки розетки	Чёрный
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,92 kg
Gross weight	1,026 kg
Код ТНВЭД	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Описание продукта	DK-TS блок розеток, для монтажа на каркасе шкафа, вертикально, или на заднем 482,6 мм (19") профиле, Schuko (тип F, CEE 7/3), 8 розеток, 230 В, 16 А

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии