Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7000.630


Блок розеток в пластиковом корпусе

Состояние: 17.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7000.630 - Блок розеток в пластиковом корпусе

Соединительные провода 230 вольт, использование без ограничений, в том числе и коленчатых штекеров, благодаря расположению вставных контактов на одной прямой.







Функции

Арт. №	DK 7000.630
Описание продукта	Блок розеток 8 евророзеток (тип F, CEE 7/4). Блок может монтироваться вертикально или на задних 482,6 мм (19") профилях. На 482,6 мм (19") профилях необходимо больше пространства, чем 2 ЕВ. Розетки расположены под углом 45°, что обеспечивает возможность использования коленчатых штекеров. Кабель подключения уложен в клеммном отсеке, расположенном в блоке розеток. Отсек с клеммами имеет отдельную крышку, а также внешнюю клемму для отдельного подключения заземления.
Материал	Пластик
Комплект поставки	Кабель подключения Крепежные винты 2 стопорные шайбы Закладные гайки М6, с контактированием Гайки
Исполнение	Без переключателей
Розетки	8 x D, евророзетка (тип F, CEE 7/3)
Длина кабеля подключения	2 м

© Rittal 2025

Функции

Кабель подключения (тип)	H05VV-F3G1,5 с наконечниками жил
Номинальное рабочее напряжение	230 В АС, 50 Гц
Номинальное напряжение	230 В АС, 50 Гц
Номинальный ток (макс.)	16 A
Тип подключения (электрического)	Наконечники жил
Возможности монтажа	TE 7000, задний профиль 482,6 мм (19") (> 2 EB) TE 7000, вертикально на раме
Цвет вставки розетки	Чёрный
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.92
Gross weight	1.026
Код ТНВЭД	85366990
EAN	4028177438569
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
------------	---------------------------

© Rittal 2025 3