Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7000.892

Сетевые шкафы TE 7000

Состояние: 01.06.2024 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TE 7000.892 - Сетевые шкафы TE 7000 Глубина 1000 мм, с вентиляцией

TE 7000 IT-шкаф для создания IT-инфраструктуры в кондиционируемых помещениях.

Функции

Арт. №	TE 7000.892
Преимущества	Нет рамного каркаса Оптимальный доступ к оборудованию Простая транспортировка благодаря разборной конструкции
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Монтажная рама: грунтовка Плоские детали: порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Самонесущий рамный каркас, 482,6 мм (19") монтажная рама, спереди и сзади, с регулировкой глубины Стальная дверь с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации > 67 %), спереди с ручкой, шарнирами 130°, предохранительным замком 3524 E Стальная дверь с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации > 67 %), сзади с шарнирами 130°, предохранительным замком 3524 E Комплект для соединения Регулировочные ножки, M10 (прилагаются) Потолочная панель с щеточными буртиками для ввода кабеля, а также возможность установки активного блока вентиляторов. Рама основания с максимальным вырезом для закрытия модульными панелями на выбор, закрытыми, с пассивной вентиляцией или для ввода кабеля
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 1.000 мм
Единиц высоты	42 U

Функции

Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	745 мм
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес	96 кг
EAN	4028177471771
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207