


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7010.190

## Датчики

Состояние: 14.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7010.190 - Датчики for CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Universal sensor with two digital inputs and one analogue input, which can be configured as required for the application in question.

## Функции

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Арт. №                | DK 7010.190   |
| Исполнение            | Universal sensor  |
| Преимущества          | Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play<br>Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.  |
| Области применения    | Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий.<br>Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде.   |
| Принцип действия      | Settings can be made via the CMC III processing unit, PDU or IoT interface<br>Датчик имеет два цифровых входа и один аналоговый вход, которые могут быть настроены в зависимости от конкретного случая применения<br>Цифровые входы могут быть настроены для контроля 2 беспотенциальных контактов, 2 интерфейсов S0-Bus (счетчики электроэнергии) или 1 интерфейса Wiegand (внешние системы контроля доступа) Аналоговый вход может использоваться в качестве интерфейса 4 - 20 мА |
| Материал              | Пластик   |
| Поверхность           | Спереди: гладкая<br>Корпус: структурная   |
| Цвет                  | RAL 9005  |
| Комплект поставки     | Универсальный датчик  |
| Подключение к CAN-Bus | Непосредственно   |

## Функции

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Интерфейсы                         | 2 x RJ45 CAN-Bus<br>аналог, 4 - 20 мА<br>2 цифровых входа/S0-Bus/Wiegand                                       |
| Размер                             | Ширина: 110 мм<br>Высота: 30 мм<br>Глубина: 40 мм  |
| Диапазон рабочих температур        | 0 °С...45 °С   |
| Влажность воздуха (без конденсата) | 0...95 %   |
| Упаковка                           | 1 шт.  |
| Вес нетто                          | 0,127 kg   |
| Gross weight                       | 0,157 kg   |
| Код ТНВЭД                          | 85319000   |
| Описание продукта                  | DK universal sensor, for bayed enclosure suites, connection via CAN bus interface, WHD: 110x30x40 mm, RAL 9005 |

## Одобрения

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Одобрения  | UL + C-UL (listed)        |
| Объяснения | Декларация о соответствии |