


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.022

# Процессорные блоки СМС III

Состояние: 23.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.022 - Процессорные блоки CMC III

The CMC III processing unit, 482.6 mm (19") edition, is the central unit in the CMC III monitoring system. Up to 32/16 external sensors / CAN bus connection units may be connected. The units are connected to the data network via Ethernet and configured via Web/USB. Alarms are sent via an email server and units are connected to the company's network management system via SNMP.



## Функции

Арт. №	DK 7030.022
Исполнение	Исполнение 19"
Преимущества	Высокая степень готовности благодаря резервированию электропитания. Снижение затрат благодаря оптимальному использованию пространства и техники подключения.
Области применения	Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий.
Принцип действия	Центральный блок системы контроля Rittal CMC III. Прямое подключение агрегата к сети Ethernet с поддержкой SNMP Собирает данные измерений и передает информацию системам управления по сети или SCADA-системам о превышении установленных граничных значений.
Исполнение	Пьезоэлемент для акустической информации Функция времени благодаря часам реального времени с NTP

# Функции

Материал	Пластик Алюминий, анодированный
Поверхность	Спереди: гладкая Корпус: структурная
Цвет	Корпус: RAL 7035 Передняя часть: RAL 9005
Комплект поставки	Процессорный блок CMC III Базовая система Встроенный дисплей Вкл. крепежный материал для монтажа на поверхностях
Подключения шинной системы	RJ45 CAN Bus
Выход аварийного реле	Клемма до 1,5 мм <sup>2</sup> (макс. 24 В DC/1 А)
Мобильный веб-сервер	Для Android и Windows Phone
Сетевой интерфейс	Ethernet IEEE 802.3 через 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Мбит/с, PoE
Interface UPS	PoE (Power over Ethernet)
Serial interface	RJ12
Interface streaming	Сетевая камера Axis с VAPIX® версия 3
Кол-во датчиков (макс.)	16
Указание	Для повышенной безопасности незашифрованные протоколы деактивируются
Индикаторы-светодиоды (сзади)	Статус сети
Световые индикаторы (спереди)	Статус

# Функции

Протоколы	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP с SSL HTTP HTTPS с SSL NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS-232
Размер	Ширина: 450 мм Высота: 44 мм Глубина: 144 мм
Диапазон рабочих температур	0 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	5...95 %
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2,2 kg
Gross weight	2,452 kg
Код ТНВЭД	85311095
ETIM 9	EC002627
ETIM 8	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Описание продукта	CMC III Processing Unit 19" edition

# Одобрения

---

Одобрения

Проверенная TÜV безопасность