
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





Состояние: 11.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



VX 7030.262 - Двери для VX IT для автоматического открывания дверей (ADO)

Обзорные двери VX IT, с вентиляционными клапанами для автоматического открывания в случае тревоги





Функции

Арт. №	VX 7030.262
Исполнение	Обзорное окно: вставное безопасное стекло, тонированное
	Пружинный демпфер для открывания клапана
	Магниты для фиксации клапанов
	Клапаны в обесточенном состоянии открыты
	Обзорная дверь: 2 вставных безопасных стекла, тонированных
	одностворчатая, с вентиляционными клапанами
	Рама: Алюминиевый прессованный профиль
Описание продукта	Со встроенными вентиляционными клапанами для функции
	автоматического открывания в случае тревоги или при
	отключении питания. Обзорная дверь для системы
	автоматического открывания дверей заменяет стандартную
	дверь VX IT.

© Rittal 2025

Функции

D × 0140 III
Возможно удаленное управления с системой СМС III
Высокая безопасность благодаря использованию вставного
безопасного стекла, тонированного
Высокая устойчивость благодаря комбинации
вентиляционных клапанов с трубчатой рамой двери
Вентиляционные клапана выступают в проход всего на 200 мм
Не требуется адаптации системы замков
Ручное открывание дверей не имеет влияния на
вентиляционные клапаны
Автоматическое открывание вентиляционных клапанов при
отключении питания
Выступ вентиляционного клапана наружу: 200 мм (в открытом состоянии)
Выступ механических частей вовнутрь: 52,5 мм
Навеска двери: правая (для одностворчатых дверей меняется
с правой на левую)
Кабель подключения при навеске двери: 2,5 м
Управление через модуль контроля дверей СМС III (DCM)
Встроенные вертикальные вентиляционные клапаны
автоматически открываются в случае тревоги – при выходе из
строя системы охлаждения или срабатывании системы
пожаротушения
В зависимости от объема помещения и температуры, воздух
помещения используется для резервного охлаждения, а
тушащий газ может попадать непосредственно в ІТ-шкафы
Всегда следует использовать передние и задние двери
системы автоматического открывания дверей
Рама: Алюминиевый прессованный профиль
Обзорное окно: вставное безопасное стекло, тонированное
<u> </u>
Обзорная дверь с комфортной ручкой под профильный
полуцилиндр с предохранительным замком 3524 Е
0,78 A
Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
IP 20 при закрытых вентиляционных клапанах

© Rittal 2025 3

Функции

Вес нетто	34	
Gross weight	35.5	
Код ТНВЭД	94039910	
EAN	4028177925861	
ETIM 9	EC002510	
ECLASS 8.0	27180101	

© Rittal 2025 4