

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.265 Двери для VX IT

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.265 - Двери для VX IT для автоматического открывания дверей (ADO)

Обзорные двери VX IT, с вентиляционными клапанами для автоматического открывания в случае тревоги



Функции

Арт. №	VX 7030.265
Исполнение	Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм Пружинный демпфер для открывания клапана Магниты для фиксации клапанов Клапаны в обесточенном состоянии открыты Обзорная дверь: 2 вставных безопасных стекла, тонированных одностворчатая, с вентиляционными клапанами Рама: Алюминиевый прессованный профиль

Функции

Преимущества	<p>Возможно удаленное управления с системой СМС III</p> <p>Высокая безопасность благодаря использованию вставного безопасного стекла, тонированного</p> <p>Высокая устойчивость благодаря комбинации вентиляционных клапанов с трубчатой рамой двери</p> <p>Вентиляционные клапана выступают в проход всего на 200 мм</p> <p>Не требуется адаптации системы замков</p> <p>Ручное открывание дверей не имеет влияния на вентиляционные клапаны</p> <p>Автоматическое открывание вентиляционных клапанов при отключении питания</p>
Технические характеристики	<p>Выступ вентиляционного клапана наружу: 200 мм (в открытом состоянии)</p> <p>Выступ механических частей вовнутрь: 52,5 мм</p> <p>Навеска двери: правая (для одностворчатых дверей меняется с правой на левую)</p> <p>Кабель подключения при навеске двери: 2,5 м</p>
Принцип действия	<p>Управление через модуль контроля дверей СМС III (DCM)</p> <p>Встроенные вертикальные вентиляционные клапаны автоматически открываются в случае тревоги – при выходе из строя системы охлаждения или срабатывании системы пожаротушения</p> <p>В зависимости от объема помещения и температуры, воздух помещения используется для резервного охлаждения, а тушащий газ может попадать непосредственно в IT-шкафы</p> <p>Всегда следует использовать передние и задние двери системы автоматического открывания дверей</p>
Материал	<p>Рама: Алюминиевый прессованный профиль</p> <p>Обзорное окно: вставное безопасное стекло, тонированное</p>
Комплект поставки	<p>Обзорная дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E</p>
при DC	<p>0,78 А</p>
Размер	<p>Ширина: 800 мм</p> <p>Высота: 2.200 мм</p>
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	<p>IP 20 при закрытых вентиляционных клапанах</p>
Упаковка	<p>1 шт.</p>

Функции

Вес нетто	45 kg
Gross weight	46 kg
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	VX IT алюминиевая обзорная дверь ADO, ШxВ=800x2200 мм, 2х вставных безопасных стекла