

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 7030.272

### Двери для VX IT

Состояние: 09.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz.ru](http://rittal.com/kz.ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7030.272 - Двери для VX IT для автоматического открывания дверей (ADO)

Обзорные двери VX IT, с вентиляционными клапанами для автоматического открывания в случае тревоги



## ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 7030.272
Исполнение	Обзорное окно: вставное безопасное стекло, тонированное Пружинный демпфер для открывания клапана Магниты для фиксации клапанов Клапаны в обесточенном состоянии открыты Со стальной дверью одностворчатая, с вентиляционными клапанами Рама: Листовая сталь
Описание продукта	Со встроенными вентиляционными клапанами для функции автоматического открывания в случае тревоги или при отключении питания. Обзорная дверь для системы автоматического открывания дверей заменяет стандартную дверь VX IT.

# ФУНКЦИИ

Преимущества	Возможно удаленное управления с системой СМС III Высокая безопасность благодаря использованию вставного безопасного стекла, тонированного Высокая устойчивость благодаря комбинации вентиляционных клапанов с трубчатой рамой двери Вентиляционные клапана выступают в проход всего на 200 мм Не требуется адаптации системы замков Ручное открывание дверей не имеет влияния на вентиляционные клапаны Автоматическое открывание вентиляционных клапанов при отключении питания
Технические характеристики	Выступ вентиляционного клапана наружу: 200 мм (в открытом состоянии) Выступ механических частей вовнутрь: 52,5 мм Навеска двери: правая (для одностворчатых дверей меняется с правой на левую) Кабель подключения при навеске двери: 2,5 м
Принцип действия	Управление через модуль контроля дверей СМС III (DCM) Встроенные вертикальные вентиляционные клапаны автоматически открываются в случае тревоги – при выходе из строя системы охлаждения или срабатывании системы пожаротушения В зависимости от объема помещения и температуры, воздух помещения используется для резервного охлаждения, а тушащий газ может попадать непосредственно в IT-шкафы Всегда следует использовать передние и задние двери системы автоматического открывания дверей
Материал	Рама: Листовая сталь Обзорное окно: вставное безопасное стекло, тонированное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E
при DC	0,78 A
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 2.000 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 20 при закрытых вентиляционных клапанах

## ФУНКЦИИ

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	36
Gross weight	37.5
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177925908
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101