

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.282 Двери для VX IT

Состояние: 06.04.2026 (Источник: rittal.com/kz_ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.282 - Двери для VX IT для автоматического открывания дверей (ADO)

Обзорные двери VX IT, с вентиляционными клапанами для автоматического открывания в случае тревоги



Функции

Арт. №	VX 7030.282
Исполнение	Обзорное окно: вставное безопасное стекло, тонированное Пружинный демпфер для открывания клапана Магниты для фиксации клапанов Клапаны в обесточенном состоянии открыты Со стальной дверью двустворчатая, вертикально разделенная, с вентиляционными клапанами Рама: Листовая сталь
Описание продукта	Со встроенными вентиляционными клапанами для функции автоматического открывания в случае тревоги или при отключении питания. Обзорная дверь для системы автоматического открывания дверей заменяет стандартную дверь VX IT.

Функции

Преимущества	<p>Возможно удаленное управления с системой СМС III</p> <p>Высокая безопасность благодаря использованию вставного безопасного стекла, тонированного</p> <p>Высокая устойчивость благодаря комбинации вентиляционных клапанов с трубчатой рамой двери</p> <p>Вентиляционные клапана выступают в проход всего на 200 мм</p> <p>Не требуется адаптации системы замков</p> <p>Ручное открывание дверей не имеет влияния на вентиляционные клапаны</p> <p>Автоматическое открывание вентиляционных клапанов при отключении питания</p>
Технические характеристики	<p>Выступ вентиляционного клапана наружу: 200 мм (в открытом состоянии)</p> <p>Выступ механических частей вовнутрь: 52,5 мм</p> <p>Навеска двери: правая (для одностворчатых дверей меняется с правой на левую)</p> <p>Кабель подключения при навеске двери: 2,5 м</p>
Принцип действия	<p>Управление через модуль контроля дверей СМС III (DCM)</p> <p>Встроенные вертикальные вентиляционные клапаны автоматически открываются в случае тревоги – при выходе из строя системы охлаждения или срабатывании системы пожаротушения</p> <p>В зависимости от объема помещения и температуры, воздух помещения используется для резервного охлаждения, а тушащий газ может попадать непосредственно в IT-шкафы</p> <p>Всегда следует использовать передние и задние двери системы автоматического открывания дверей</p>
Материал	<p>двустворчатая, вертикально разделенная, с вентиляционными клапанами</p> <p>Рама: Листовая сталь</p> <p>Обзорное окно: вставное безопасное стекло, тонированное</p>
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E
при DC	0,78 А
Размер	<p>Ширина: 600 мм</p> <p>Высота: 2.000 мм</p>

Функции

Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 20 при закрытых вентиляционных клапанах
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	40,262 kg
Gross weight	42,275 kg
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC002510
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	Двустворчатая стальная дверь VX IT (ADO), ШxВ 600x2000, 2x вставных безопасных стекла, пленка