


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.285

Двери для VX IT

Состояние: 07.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.285 - Двери для VX IT для автоматического открывания дверей (ADO)

Обзорные двери VX IT, с вентиляционными клапанами для автоматического открывания в случае тревоги



Функции

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. № | VX 7030.285 |
| Исполнение | Обзорное окно: вставное безопасное стекло, тонированное Пружинный демпфер для открывания клапана Магниты для фиксации клапанов Клапаны в обесточенном состоянии открыты Со стальной дверью двустворчатая, вертикально разделенная, с вентиляционными клапанами Рама: Листовая сталь |
| Описание продукта | Со встроенными вентиляционными клапанами для функции автоматического открывания в случае тревоги или при отключении питания. Обзорная дверь для системы автоматического открывания дверей заменяет стандартную дверь VX IT. |

Функции

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Преимущества | <p>Возможно удаленное управления с системой СМС III</p> <p>Высокая безопасность благодаря использованию вставного безопасного стекла, тонированного</p> <p>Высокая устойчивость благодаря комбинации вентиляционных клапанов с трубчатой рамой двери</p> <p>Вентиляционные клапана выступают в проход всего на 200 мм</p> <p>Не требуется адаптации системы замков</p> <p>Ручное открывание дверей не имеет влияния на вентиляционные клапаны</p> <p>Автоматическое открывание вентиляционных клапанов при отключении питания</p> |
| Технические характеристики | <p>Выступ вентиляционного клапана наружу: 200 мм (в открытом состоянии)</p> <p>Выступ механических частей вовнутрь: 52,5 мм</p> <p>Навеска двери: правая (для одностворчатых дверей меняется с правой на левую)</p> <p>Кабель подключения при навеске двери: 2,5 м</p> |
| Принцип действия | <p>Управление через модуль контроля дверей СМС III (DCM)</p> <p>Встроенные вертикальные вентиляционные клапаны автоматически открываются в случае тревоги – при выходе из строя системы охлаждения или срабатывании системы пожаротушения</p> <p>В зависимости от объема помещения и температуры, воздух помещения используется для резервного охлаждения, а тушащий газ может попадать непосредственно в IT-шкафы</p> <p>Всегда следует использовать передние и задние двери системы автоматического открывания дверей</p> |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Дверь с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E |
| при DC | 0,78 А |
| Размер | Ширина: 800 мм Высота: 2.200 мм |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 20 при закрытых вентиляционных клапанах |
| Упаковка | 1 шт. |

Функции

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Вес нетто | 48,5 kg |
| Gross weight | 49,5 kg |
| Код ТНВЭД | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Описание продукта | Двустворчатая стальная дверь VX IT (ADO), ШxВ 800x2200, RAL7035 |