

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 7030.611

### Онлайн-комфортная ручка VX СМС III

Состояние: 11.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# IT 7030.611 - Онлайн-комфортная ручка VX CMC III с функцией мастер-ключа для VX, VX IT

Онлайн-комфортная ручка с функцией мастер-ключа



## ФУНКЦИИ

Арт. №	IT 7030.611
Описание продукта	Для блокировки двери, контроля рукоятки ручки и индикации статуса. Возможно открытие напрямую с помощью напряжения питания 24 V DC или или подключение через блок доступа CMC III к CMC III или IoT-интерфейсу.
Преимущества	Удаленное управление и обширные функции для автоматизированного контроля доступа путем подключения к CMC III или IoT-интерфейсу, например, активация опционального цифрового кодового замка или считывателя транспондера Оптическая индикация статуса стойки или вышестоящей системы CMC III в стойке Индивидуальное управление и выбор цвета настраивается через CMC III или IoT-интерфейс Подготовлена для монтажа профильных полуцилиндров 40 мм согл. DIN 18 252
Материал	Цинковое литье под давлением Пластик
Цвет	RAL 9005

# ФУНКЦИИ

Комплект поставки	Комфортная ручка под профильный полуцилиндр Кабель подключения RJ12, 2,9 м Адаптер ручки для алюминиевой обзорной двери VX IT и стальной двери VX IT, с вентиляцией (навеска двери правая/ левая) Вкл. крепежный материал
при DC	0,06 А
No. of participating PU compact (max.)	2
No. of participating PU (max.)	16
Number subscribers per PDU note	Макс. 5 шт. при питании через PoE
Размер	Ширина: 41 мм Высота: 386 мм Глубина: 42 мм
Подходит для	Тип корпуса: VX VX IT
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.02
Gross weight	1.039
Код ТНВЭД	83024110
EAN	4028177926059
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

# Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии