


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7044.110

Комплексная система CAT 6

Состояние: 22.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7044.110 - Комплексная система CAT 6 для сетевого кабельного органайзера

Система сетевого кабельного органайзера производит революцию в структурированной кабельной сети во всех стойках с глубиной от 800 мм. Запас длины кабеля - будь то CAT 6 или ВОЛС - просто оттягиваются назад с помощью пружинной оттяжки.



Функции

Арт. №	DK 7044.110
Описание продукта	Современные сетевые инфраструктуры рассчитаны на максимальную производительность и максимальную гибкость при прокладке кабеля. Компонентом для этого является сетевой кабельный органайзер (NCO). Жесткая монтажная рама 1 U укомплектована 24 кабельными кассетами и совершает революцию в структурированной прокладке кабеля благодаря ускорению монтажа в 8 раз.
Преимущества	Меньше хаоса с кабелем – отсюда меньше влияние на циркуляцию воздуха в области сетевых коммутаторов Всегда правильная длина: запас длины кабеля – будь то CAT 6 или ВОЛС – просто оттягиваются назад с помощью пружинного балансира Каждый кабель протестирован на 100 % и поставляется с соответствующим измерительным протоколом Доступ спереди – идеально для установки в стойки глубиной от 800 мм

Функции

Технические характеристики	Кабель CAT 6 STP 2 штекера RJ 45 на кабель экранированный штекер RJ 45 с позолоченными контактами Полезная длина кабеля на кассету: 1,6 м ISO/МЭК 11801:2002, AWG 36, медь 100%, 250 МГц
Области применения	Используется во всех сетевых стойках с глубиной от 800 мм
Принцип действия	Крепление на передней и задней 19" плоскости
Материал	Монтажная рама: листовая сталь Кассеты: нержавеющая сталь, пластик (POM)
Цвет	Монтажная рама: RAL 9005 Кабель: черный
Комплект поставки	Комплексная система CAT 6 24 кассет CAT 6 Монтажный комплект Вкл. крепежный материал
Number cassettes max	24
Number cassettes preassembled	24
Размер	Ширина: 450 мм Высота: 44 мм Глубина: 600 мм
Диапазон рабочих температур	10 °С...45 °С
Влажность воздуха (без конденсата)	95 %
Относительная влажность (неконденсирующая)	10 %
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	11,5 kg
Gross weight	12 kg
Код THBЭД	73269098
ECLASS 8.0	27189265

Функции

Описание продукта

DK сетевой кабельный органайзер (NCO), CAT 6, комплексная система для надежного подключения, кассеты смонтированы: 24, цветовой код кабеля CAT 6: черный, тип кабеля STP, 2 штекера RJ 45 на кабель