


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7044.110**

**Комплексная система CAT 6**

Состояние: 25.12.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7044.110 - Комплексная система САТ 6 для сетевого кабельного организатора

Система сетевого кабельного организатора производит революцию в структурированной кабельной сети во всех стойках с глубиной от 800 мм. Запас длины кабеля - будь то САТ 6 или ВОЛС - просто оттягиваются назад с помощью пружинной оттяжки.



## Функции

Арт. №	DK 7044.110
Описание продукта	Современные сетевые инфраструктуры рассчитаны на максимальную производительность и максимальную гибкость при прокладке кабеля. Компонентом для этого является сетевой кабельный организатор (NCO). Жесткая монтажная рама 1 U укомплектована 24 кабельными кассетами и совершает революцию в структурированной прокладке кабеля благодаря ускорению монтажа в 8 раз.
Преимущества	Меньше хаоса с кабелем – отсюда меньше влияние на циркуляцию воздуха в области сетевых коммутаторов Всегда правильная длина: запас длины кабеля – будь то САТ 6 или ВОЛС – просто оттягиваются назад с помощью пружинного балансира Каждый кабель протестирован на 100 % и поставляется с соответствующим измерительным протоколом Доступ спереди – идеально для установки в стойки глубиной от 800 мм

# ФУНКЦИИ

Технические характеристики	Кабель CAT 6 STP 2 штекера RJ 45 на кабель экранированный штекер RJ 45 с позолоченными контактами Полезная длина кабеля на кассету: 1,6 м ISO/МЭК 11801:2002, AWG 36, медь 100%, 250 МГц
Области применения	Используется во всех сетевых стойках с глубиной от 800 мм
Принцип действия	Крепление на передней и задней 19" плоскости
Материал	Монтажная рама: листовая сталь Кассеты: нержавеющая сталь, пластик (POM)
Цвет	Монтажная рама: RAL 9005 Кабель: черный
Комплект поставки	Комплексная система CAT 6 24 кассет CAT 6 Монтажный комплект Вкл. крепежный материал
Number cassettes max	24
Number cassettes preassembled	24
Размер	Ширина: 450 мм Высота: 44 мм Глубина: 600 мм
Диапазон рабочих температур	10 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	95 %
Относительная влажность (неконденсирующая)	10 %
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	11.5
Gross weight	12
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177917217
ECLASS 8.0	27189265