


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7063.883**

Направляющая шина, 1 U, с  
регулировкой глубины

Состояние: 13.12.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7063.883 - Направляющая шина, 1 U, с регулировкой глубины для серверных или сетевых шкафов с двумя дюймовыми монтажными уровнями и L-образными профильными шинами

Для ТЕ, 19" монтажных рам, L-образных профильных шин, выдвижные.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 7063.883
Описание продукта	Направляющая шина вытягивается на необходимую длину и закрепляется между передней и задней монтажными плоскостями. Задний крючок для подвешивания и переднее крепление на винтах позволяют удобно установить направляющую одним человеком. Устанавливаемое оборудование укладывается на направляющие шины и при необходимости закрепляется через крепежные отверстия на монтажной плоскости.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Указание	Особенно узкая конструкция направляющих шин позволяет использовать их в большинстве случаев монтажа оборудования. Благодаря креплению к нормированной монтажной плоскости, их можно использовать с оборудованием любых производителей. Направляющая шина немного уменьшает монтажное пространство под шиной, поэтому накладываются ограничения на использовании единицы высоты под шиной.
Нагрузочная способность (статическая)	80 кг
Опорная поверхность	Ширина: 50 мм
Длина	590: 930 мм

## ФУНКЦИИ

---

Упаковка	2 шт.
Вес нетто	3.25
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177517783
ECLASS 8.0	27189261

---