



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.888

Поддон 19"

Состояние: 24.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7063.888 - Поддон 19" для клавиатуры

Для крепления на плоскости 482,6 мм (19") спереди и сзади, подходит для стандартных клавиатур > 482,6 мм (19"), опорная поверхность клавиатуры с нескользящим основанием, дополнительная опора для рук.

ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 7063.888
Описание продукта	Для крепления на 482,6 мм (19") плоскости спереди и сзади. Предназначен для стандартных клавиатур 482,6 мм (19"). Опорная поверхность клавиатуры с подкладкой, предотвращающей соскальзывание, с дополнительной опорой для кистей рук. Монтаж с изменением глубины от 610 до 950 мм. Внутренние размеры в свету Ш x В x Г: 408 x 40 x 550 мм.
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал без клавиатуры
Размер	Ширина: 482,6 мм
Указание	Для монтажа вне зависимости от конструкции шкафа на L- образные профильные шины, профильные шины с загибом или монтажную раму
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	8.028
Gross weight	8.451
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177258983
ECLASS 8.0	27189261