


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7072.200

Щеточный буртик

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7072.200 - Щеточный буртик

Вырезы в любых местах в боковой стенке, задней стенке, дверях, потолочных панелях и панелях основания можно соответствующим образом закрыть декоративным щеточным буртиком.

Функции

Арт. №	DK 7072.200
Описание продукта	Для индивидуального монтажа в плоских деталях, фланш-панелях и панелях. Вырезы в любых местах в боковой стенке, задней стенке, дверях, потолочных панелях и панелях основания можно соответствующим образом закрыть декоративным щеточным буртиком.
Преимущества	Вставная поверхность: 10 мм
Принцип действия	Максимальная высота выреза: 38 мм
Материал	Пластиковый кожух: 18 мм Щеточный буртик: пластик, UL 94-НВ
Длина щетины	30 мм
Длина	2 м
Размер	Длина: 2 м
Для толщиной материала	0,6 - 1,5 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,43 kg
Gross weight	0,433 kg
Код ТНВЭД	96035000
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421
Описание продукта	DK щеточный буртик, L: 2 мм, длина щетины: 30 мм, для толщины листа: 0,6-1,5 мм