


**Rittal – The System.**


Faster – better – everywhere.



**DK 7072.200**

**Щеточный буртик**

Состояние: 27.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



# DK 7072.200 - Щеточный буртик

Вырезы в любых местах в боковой стенке, задней стенке, дверях, потолочных панелях и панелях основания можно соответствующим образом закрыть декоративным щеточным буртиком.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 7072.200
Описание продукта	Для индивидуального монтажа в плоских деталях, фланш-панелях и панелях. Вырезы в любых местах в боковой стенке, задней стенке, дверях, потолочных панелях и панелях основания можно соответствующим образом закрыть декоративным щеточным буртиком.
Преимущества	Вставная поверхность: 10 мм
Принцип действия	Максимальная высота выреза: 38 мм
Материал	Пластиковый кожух: 18 мм Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
Длина щетины	30 мм
Длина	2 м
Размер	Длина: 2 м
Для толщиной материала	0,6 - 1,5 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.43
Gross weight	0.433
Код ТНВЭД	96035000
EAN	4028177221642
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421