


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7094.100

Крепежные винты

Состояние: 22.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7094.100 - Крепежные винты

Для электронного оборудования, 482,6 мм (19") оборудования и глухих панелей.

Функции

Арт. №	DK 7094.100
Исполнение	Винт с крестовым шлицем
Описание продукта	Для электронного оборудования, 482,6 мм (19") оборудования и глухих панелей.
Комплект поставки	Вкл. пластиковые шайбы
Указание по монтажу	Макс. момент затяжки 3 Нм
Размер	Резьба: М6 Длина резьбы: 16 мм
Упаковка	50 шт.
Вес нетто	0,25 kg
Gross weight	0,28 kg
Код ТНВЭД	73181900
ETIM 9	EC000889
ECLASS 8.0	23110190
Описание продукта	DK крепежные винты, винты с крестообразным шлицем М6х16 мм,