


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7098.100 Кабельный зажим

Состояние: 07.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7098.100 - Кабельный зажим для С-образной профильной шины, комбинированной шины

Для крепления кабеля на С-образной профильной шине.



Функции

Арт. №	DK 7098.100
Исполнение	for cable diameter 42 – 56 mm
Описание продукта	Для крепления кабеля на С-образной профильной шине.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. пластиковую обжимную вставку
Мин. диаметр кабеля	42 мм
Макс. диаметр кабеля мм	56 мм
Упаковка	25 шт.
Вес нетто	3 kg
Gross weight	3,112 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	11,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73182900
ETIM 9	EC000454

Функции

ETIM 8	EC000127
ECLASS 8.0	23140202
Описание продукта	DK кабельные зажимы, для Ø: 42 - 56 мм
