

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7111.212**

**Универсальное крепление для  
разностороннего применения**

Состояние: 28.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7111.212 - Универсальное крепление для разностороннего применения

Для структурированной прокладки жгутов кабеля, крепление по периметру для универсального применения, соединительная гребенка

## Функции

Арт. №	DK 7111.212
Описание продукта	Для структурированной прокладки кабеля кабельные гребенки могут монтироваться в различных местах шкафа.
Области применения	Крепление по периметру для универсального применения для вертикальной и горизонтальной прокладки кабеля в шкафах и корпусах.
Материал	Несущий элемент: листовая сталь Кабельные гребенки, соединительные элементы: пластик UL 94-V0
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Кабельные гребенки Соединительные гребенки
Number connection combs	5
Указание	Размеры отдельных камер (ВхГ) ок. 34 x 100 мм
Единиц высоты	1 U
Упаковка	10 шт.
Вес нетто	0,74 kg
Gross weight	0,845 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC000322

# Функции

---

ECLASS 8.0

27400604

---

Описание продукта

DK кабельные гребенки для универсального применения, для структурирования пучков кабеля, горизонтально и вертикально, 1 U, RAL 9005