

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7111.214

# Кабельные гребенки, 19" крепление

Состояние: 23.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7111.214 - Кабельные гребенки, 19" крепление

Для структурированной прокладки жгутов кабеля, 19"-крепление, соединительная гребенка.



## Функции

Арт. №	DK 7111.214
Описание продукта	Для структурированной прокладки кабеля кабельные гребенки могут монтироваться в различных местах шкафа.
Области применения	Для горизонтальной прокладки кабеля внутри шкафа. Благодаря открытым крепежным отверстиям их можно установить и в укомплектованный шкаф. Достаточно вставить их в 19" перфорацию и закрепить имеющимися крепежными винтами от установленного оборудования.
Материал	Несущий элемент: листовая сталь Кабельные гребенки, соединительные элементы: пластик UL 94-V0
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Кабельные гребенки Соединительные гребенки
Number connection combs	5
Указание	Размеры отдельных камер (ВхГ) ок. 34 x 100 мм
Единиц высоты	1 U
Упаковка	10 шт.

## Функции

Вес нетто	0,57 kg
Gross weight	0,668 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Описание продукта	DK кабельные гребенки, 19" крепление, для горизонтальной прокладки кабеля на монтажной плоскости, 1 U, листовая сталь, RAL 9005