#### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# DK 7111.224 Кабельные гребенки, 19" крепление

Состояние: 15.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## DK 7111.224 - Кабельные гребенки, 19" крепление

Для структурированной прокладки жгутов кабеля, 19"-крепление, соединительная гребенка.







#### Функции

Арт. №	DK 7111.224
Описание продукта	Для структурированной прокладки кабеля кабельные гребенки могут монтироваться в различных местах шкафа.
Области применения	Для горизонтальной прокладки кабеля внутри шкафа. Благодаря открытым крепежным отверстиям их можно установить и в укомплектованный шкаф. Достаточно вставить их в 19" перфорацию и закрепить имеющимися крепежными винтами от установленного оборудования.
Материал	Несущий элемент: листовая сталь Кабельные гребенки, соединительные элементы: пластик UL 94-V0
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Кабельные гребенки Соединительные гребенки
Number connection combs	2
Указание	Размеры отдельных камер (BxГ) ок. 34 x 100 мм
Единиц высоты	4 U
Упаковка	4 шт.

© Rittal 2025

### Функции

Вес нетто	0.6
Gross weight	0.727
PCF per pack (cradle-to-gate)	2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177550377
E-Number Sweden	E7282519
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025 3